

### Une star renaît !

L'**Action<sup>3</sup>NG** est l'un des meilleurs exemples en terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce à sa plate-forme commune avec les autres produits de la gamme **Action**, il peut être facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur. Son nouveau design attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en terme de stabilité et de confort marquent la renaissance du mytique **Action<sup>3</sup>**.



**Yes, you can.®**



## Fonctionnalité

L'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** est doté d'un nouveau croisillon profilé qui permet à la fois d'améliorer la stabilité et la rigidité du fauteuil, mais aussi la fonction pliage et dépliage. Il est également équipé en série d'une toile de dossier réglable en tension et propose ainsi un meilleur confort à l'utilisateur.

## Durabilité

Configurable et modulaire, l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** s'adapte parfaitement à l'évolution des besoins de l'utilisateur. Il peut être réutilisé en changeant les options. Le travail de re-design du fauteuil a également permis d'améliorer ses qualités de roulage et la qualité de ses composants. L'utilisateur peut compter sur l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** pour lui faciliter la vie au quotidien.

## Transportable

Avec dossier pliant à mi-hauteur, un poids contenu et système de pliage aisé, l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** se transporte facilement dans une petite voiture.

## Caractéristiques et options



### Toile de dossier bi-matière

Disponible en option, la toile bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière.



### Frein et extension de frein

Poignée de frein escamotable pour faciliter le transfert.



### Repose-jambes à compensation

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



### Potences et palettes

Le mécanisme approuvé de l'escamotage intérieur/extérieur des potences est doté d'un mécanisme de démontage rapide.

## Caractéristiques et options



### **Toile de dossier réglable en tension**

Améliore le confort et le maintien dorsal.



### **Dossier pliant à mi-hauteur**

Pour faciliter le rangement et le transport du fauteuil en réduisant son encombrement.



**20 positions de roues arrière**  
pour un réglage personnalisé.



### **Support Amputé**

Réglable en profondeur et en hauteur. Potence 80° livrée en plus pour utilisation avec prothèse. Ecarteurs disponibles pour utilisation bilatérale.



### **Dossier inclinable par vérins à gaz**

L'inclinaison du dossier de 0° à 30° peut se faire de manière très précise et avec douceur pour garantir un confort optimal à l'utilisateur.



## Caractéristiques et options



### Invacare **Action<sup>3</sup>NG Positioning**

Permet l'adaptation d'un siège de série modulaire **Pro-tech** ou **Matrx** et assure un positionnement optimal. Le siège est livré monté sur le fauteuil.



### Invacare **Action<sup>3</sup>NG version Transit**

Propose des roues 12" à l'arrière et des hauteurs d'assise de 485 / 460 / 435 mm. Largeur hors tout = largeur d'assise + 190 mm.



### Invacare **Action<sup>3</sup>NG Dual HR™**

Système à double main-courante réversible en aluminium à démontage rapide. Deux positions possibles pour la main-courante intérieure. Largeur hors tout = largeur d'assise + 205 mm.



### Invacare **Action<sup>3</sup>NG**

#### **Commande Unilatérale**

Système par levier pendulaire, disponible en hauteurs d'assise 510, 485 et 460 mm.



### Invacare **Action<sup>3</sup>NG Comfort**

Fauteuil léger configurable de confort. Assise et dossier en confort. Assise et dossier en Dartex. Dossier enveloppant pour un maintien optimal tout en douceur.



NOUVEAU



#### **Roues avant**

- ① 6" x 1.1/4" bandage soft.
- ② 6" x 1.1/4" bandage (en standard, existe aussi en 8" x 1.1/4").
- ③ 5,5" x 1.3/4" bandage.
- ④ 8" x 2" pneumatique.

#### **Appui-tête**

Nouvelle gamme d'appui-tête avec le choix entre un appui-nuque, un appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables, et un appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables. Nouvelle fixation plus fiable de l'appui-tête.

## Caractéristiques et options



### Les accoudoirs

① Relevables et amovibles, ② relevables, amovibles et réglables en hauteur. ③. ④ amovibles et réglables en hauteur - Existents tous avec manchettes courtes ou longues. ⑤ Gouttière, ⑥ garde-boue amovible et réglable en hauteur.



### Roulette anti-bascule

Pour une sécurité maximale dans les côtes ou avec un dossier incliné.



### Tablette transparente

Idéal pour les repas et les activités.



### Freins tambours

Facilite le freinage du fauteuil par la tierce-personne.



### Porte-cannes

Pour les avoir toujours sous la main.



### Roulettes de transfert

En ôtant les roues arrière, la largeur hors tout du fauteuil correspond à la largeur d'assise + 150 mm.



L'Invacare **Action<sup>3</sup>** NG est compatible avec le **Alber scalamobil**® et vous permet ainsi de monter les escaliers en toute sécurité et simplicité.



### Les coussins

- ① **Flo-tech Contour Visco** : mousse viscoélastique, hauteur 90 mm, poids utilisateur maximum 125 kg.
- ② **Flo-tech Lite Visco** : mousse viscoélastique, hauteur 55 mm, poids utilisateur maximum 100 kg. Ces coussins ont une découpe toile d'assise et tubes de dossier.


## Données techniques

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Invacare<br><b>Action<sup>3</sup> NG</b>                                          | 380 / 405 / 430 / 455 /<br>480 / 505 mm                                           | 400 / 450 mm                                                                      | 360 / 385 / 410 / 435 /<br>460 / 485 / 510 mm                                     | 400 / 430 /<br>510 mm                                                              | 200 - 230 - 260 /<br>240 / 190 - 295 mm                                             | 350 - 480 /<br>340 - 470 mm                                                         |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 80° / 0 - 80°                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Invacare<br><b>Action<sup>3</sup> NG</b>                                          | 7° / 0° à 30°                                                                     | Largeur d'assise<br>+ 190 mm                                                      | 815 - 1020 mm                                                                     | 1000 mm                                                                            | 720 - 850 mm                                                                        | 285 mm                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 14,2 kg                                                                             |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Invacare<br><b>Action<sup>3</sup> NG</b>                                           | 125 kg                                                                             | 7,6 kg (sans roues<br>arrière, accoudoirs<br>et repose-jambes)                     |
|                                                                                    |                                                                                    | Crash testé<br>ISO 7176-19*                                                        |


## Coloris du châssis



Gris Ardoise



Rouge Brillant



Nylon Noir



Bleu Océan



Noir Brillant



Blanc Perle

## Revêtement du siège

INVACARE POIRIER® S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes - France  
Tel. : +33 (0) 2 47 62 64 66  
Fax : +33 (0) 2 47 42 12 24  
Email : [contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

© 2011 Invacare International Sàrl  
Tous droits réservés.

Indications données à titre  
d'information (information non  
contractuelle).  
Invacare se réserve le droit de  
modifier sans préavis les données  
techniques ou de présentations  
de ce produit.

Action3NG - FR - 07/2011