



### Une star renaît !

L'**Action<sup>3</sup>NG** est l'un des meilleurs exemples en terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce à sa plateforme commune avec les autres produits de la gamme **Action**, il peut être facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur. Son nouveau design attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en terme de stabilité et de confort marquent la renaissance du mytique **Action<sup>3</sup>**.



**Yes, you can.®**



### Fonctionnalité

L'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** est doté d'un nouveau croisillon profilé qui permet à la fois d'améliorer la stabilité et la rigidité du fauteuil, mais aussi la fonction pliage et dépliage. Il est également équipé en série d'une toile de dossier réglable en tension et propose ainsi un meilleur confort à l'utilisateur.

### Durabilité

Configurable et modulaire, l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** s'adapte parfaitement à l'évolution des besoins de l'utilisateur. Il peut être réutilisé en changeant les options. Le travail de re-design du fauteuil a également permis d'améliorer ses qualités de roulage et la qualité de ses composants. L'utilisateur peut compter sur l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** pour lui faciliter la vie au quotidien.

### Transportable

Les roues à démontage rapide, le dossier pliant à mi-hauteur, le poids léger et le système de pliage aisé rendent

l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** facile à transporter dans une voiture.

## Caractéristiques et Options



#### Toile de dossier bi-matière

Disponible en option, la toile bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière.



#### Frein et extension de frein

Poignée de frein escamotable pour faciliter le transfert.



#### Repose-jambes à compensation

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



#### Potences et palettes

Le mécanisme approuvé de l'escamotage intérieur/extérieur des potences est doté d'un mécanisme de démontage rapide.



## Caractéristiques et Options



### Invacare **Action<sup>3</sup> NG Commande Unilatérale**

Système par levier pendulaire, disponible en hauteurs d'assise 510/485/460 mm.



### Invacare **Action<sup>3</sup> NG version Transit**

Propose des roues 12" à l'arrière et des hauteurs d'assise de 510/485/460 mm. Largeur hors tout = largeur d'assise + 160 mm.



### Invacare **Action<sup>3</sup> NG Comfort**

Fauteuil léger configurable de confort. Assise et dossier en Dartex. Dossier enveloppant pour un maintien optimal tout en douceur.



### Invacare **Action<sup>3</sup> NG Dual HR™**

Système à double main-courante réversible en aluminium à démontage rapide. Deux positions possibles pour la main-courante intérieure. Largeur hors tout = largeur d'assise + 190 mm.



①



②



③



④



⑤



⑥

### Les accoudoirs

① Relevable et amovible, ② relevable, amovible et réglable en hauteur. ③ et ④ amovible et réglable en hauteur - Existents tous avec manchettes courtes ou longues. ⑤ Gouttière, ⑥ garde-boue amovible et réglable en hauteur.



NOUVEAU



### Appui-tête

Nouvelle gamme d'appui tête avec le choix entre un appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables, et un appui-tête avec réglage latéral et oreillettes longues réglables. Nouvelle fixation plus fiable de l'appui-tête.

### Dossier inclinable par vérins à gaz

L'inclinaison du dossier de 0° à 30° peut se faire de manière très précise et avec douceur pour garantir un confort optimal à l'utilisateur.










### Dossier pliant à mi-hauteur

Pour faciliter le rangement et le transport du fauteuil en réduisant son encombrement.






L'Invacare **Action<sup>3</sup> NG** est compatible avec le **Alber scalamobil®** et vous permet ainsi de monter les escaliers en toute sécurité et simplicité.

## Données techniques

							
Invacare <b>Action<sup>3</sup><sub>NG</sub></b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	400 / 430 / 510 mm	200 - 280 / 240/170-300/ 210-350 mm	200-400/ 330-460/ 440-510 mm	80° / 0 - 80°

							
Invacare <b>Action<sup>3</sup><sub>NG</sub></b>	7° / 0° à 30°	Largeur d'assise + 190 mm	820 - 1050 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	295 mm	14,2 kg

			
Invacare <b>Action<sup>3</sup><sub>NG</sub></b>	125 kg	7,6 kg (sans roues arrière, accoudoirs et repose-jambes)	Crash testé ISO 7176-19*

## Coloris du châssis



Gris Ardoise

Rouge Brillant

Bleu Océan



Noir Brillant



Blanc Perle

## Revêtement du siège



Nylon Noir