



**14.78H**  
Accoudoirs escamotables et réglables



## **18.64L**

### **HILO FAUTEUIL A VERTICALISATION MANUELLE**

La verticalisation permet à l'utilisateur d'être plus autonome tout en bénéficiant de bienfaits thérapeutiques.

Elle permet de prévenir de nombreux troubles liés à l'immobilisme, comme les escarres, les problèmes de circulation sanguine, les maladies de l'appareil musculaire et des os.

La verticalisation se fait part vénin à gaz, en harmonie avec les articulations du patient. Le nouveau HILO est donc une aide technique très simple d'utilisation. Elle s'adapte facilement à l'utilisateur du fait de ses grandes possibilités de réglages tant au niveau de l'assise, du dossier que des roues. L'assise et le dossier sont réglables en tension et équipés de coussins amovibles. L'assise est réglable en profondeur, le dossier est réglable en hauteur et se rabat vers l'avant pour réduire l'encombrement et faciliter le transport. Repose-jambes réglables et amovibles. Protège-vêtements amovibles. Sangle thoracique réglable.

La verticalisation se fait au moyen des poignées latérales qui agissent sur le vérin à gaz.

**ATTENTION :** pour la commande de cet article, merci de nous communiquer les mensurations exactes de l'utilisateur ainsi que son poids.

Disponible en 3 largeurs d'assise: 36 Junior, 42 et 46 cm.



90 - 102 cm



110 cm



68 - 78 cm



50 cm



36 - 42 - 46 cm



40 - 52 cm



10°



56 - 62 - 66 cm



77 cm



40 - 52 cm



40 - 55 cm



90° - 102°



4 cm



26 kg



120 kg



**Vue en détail de la verticalisation manuelle assistée par le vérin à gaz.**



**13.22HM**  
Bascule d'assise électrique pour 18.64M

**13.22HE**  
Bascule d'assise électrique pour 18.68E



**14.92HM**  
Dossier inclinable électrique pour 18.64M


**14.92HE**  
Dossier inclinable électrique pour 18.68E



Bascule et verticalisation totale indiqué pour utilisateurs en état vegetatif pour 18.64M



**13.00/S**  
Accoudoirs à fermeture avant avec double réglage.



**14.73HM**  
Repose-pieds réglables électriques pour 18.64M.

**14.73HE**  
Repose-pieds réglables électriques pour 18.68E.

**Couleurs disponibles**



RAL9006  
metallic



TF-B13



TF-A11



TF-R39



TF-AR10



TA-AR10




























































TF-V12



TA-V23

## Options spécifiques aux fauteuils verticalisateurs HILO

	<b>13.00/S</b> accoudoirs à fermeture avant, double réglage		<b>13.43</b> roulettes anti-bascule pour 18.68E		<b>13.54</b> main courante pour 18.64M-L		<b>14.95V</b> pour 18.70 <b>14.95HE</b> pour 18.68 double commande (accompagnateur prévaut sur le utilisateur)		<b>13.11</b> protection pour joystick
	<b>13.22HE</b> bascule d'assise électrique pour 18.68E		<b>13.43B</b> roulettes anti-bascule à balancier pour 18.68E		<b>13.61D</b> double main courante droite pour 18.64M-L		<b>14.94</b> commande accompagnateur pour 18.70 - 18.68E		<b>21.70</b> pomme d'appui
	<b>13.22HM</b> bascule d'assise électrique pour 18.64M		<b>13.43HM</b> roulettes anti-bascule pour 18.64M-L		<b>13.61S</b> double main courante gauche pour 18.64M-L		<b>14.91</b> commande au menton pour 18.70 - 18.68E		<b>13.48H</b> calé tronc latéral
	<b>14.92HE</b> dossier inclinable électrique pour 18.68E		<b>13.43G</b> roulettes anti-bascule pivotantes pour 18.64M-L		<b>13.70</b> flasques de roues transparentes pour 18.64M-L		<b>14.99BRV</b> <b>14.99BR</b> commande au menton sur harnais pour 18.70 - 18.68E		<b>14.23H</b> protège vêtements rembourrés
	<b>14.92HM</b> dossier inclinable électrique pour 18.64M		<b>13.43GB</b> roulettes anti-bascule pivotantes à balancier pour 18.64M-L		<b>13.70C</b> flasques de roues couleur pour 18.64M-L		<b>14.96HEV</b> <b>14.96HILO</b> commande sur tablette rabattable en PC pour 18.70 - 18.68E		<b>21.14H</b> assise posturale en Foam Active
	<b>13.31HV</b> répose-jambe unique indépendant inclinable électrique pour 18.70		<b>13.44H</b> roulettes pour passages étroits pour 18.64M-L		<b>13.20</b> freins à tambour avec levier pour accompagnateur pour 18.64M-L		<b>14.96S</b> joystick escamotable sur tablette pour 18.70 - 18.68E		<b>21.16H</b> dossier postural en Foam Active
	<b>14.74HV</b> répose-jambe indépendant inclinable électrique pour 18.70		<b>13.55</b> roues avant à démontage rapide pour 18.64M-L		<b>15.92P</b> levier de freins à rallonge pour 18.64M-L		<b>14.51U</b> tablette transparente en polycarbonate		<b>21.06A</b> dossier rembourré haut
	<b>14.73HE</b> palettes repose-pieds monobloc électrique pour 18.68E		<b>14.64</b> roues avant à bandage souple pour 18.64M		<b>13.12HV</b> monte trottoir pour 18.70 roues avant		<b>14.51UR</b> tablette rabattable transparente en polycarbonate		<b>21.06B</b> dossier rembourré
	<b>14.73HM</b> palettes repose-pieds monobloc électrique pour 18.64M		<b>14.61/24-1</b> roues arrière à bandage souple pour 18.64M-L		<b>14.89S</b> pour 18.70 <b>14.89H</b> pour 18.68 système d'accroche au véhicule		<b>14.54U</b> tablette en ABS		<b>14.82</b> prolongateur de dossier pour 18.68E / 18.64M-L
	<b>14.73H</b> repose-pieds séparés à inclinaison réglable		<b>13.79HA</b> roues avant à bandage souple pour 18.70		<b>13.74HV</b> largeur d'assise 55 ou 65 cm pour 18.70		<b>14.54UR</b> tablette rabattable en ABS		<b>14.81</b> appui-tête postural pour 18.68E / 18.64M-L
	<b>14.76HM</b> plaque d'aluminium pour repose-pied monobloc		<b>13.79HV</b> roues arrière à bandage souple pour 18.70		<b>13.74H</b> largeur d'assise 55 cm pour 18.68E		<b>14.53D/S</b> tablette rembourrée avec découpe pour joystick droite ou gauche		<b>21.82</b> appui-tête postural enveloppant pour 18.68E / 18.64M-L
	<b>13.37</b> sangles de maintien du pied		<b>13.79A</b> roues avant à bandage souple pour 18.68E		<b>13.09</b> batteries de 65A pour 18.68E		<b>14.94-10</b> (18.70) <b>14.94-50</b> (18.68) kit guide: module omniplus + mini joystick + 1 buddy button		<b>14.62</b> ceinture de maintien à bretelles
	<b>14.41H</b> appui sous rotule séparé avec système de fermeture		<b>13.79</b> roues arrière à bandage souple pour 18.68E		<b>13.68</b> kit feux de route pour 18.70 - 18.68E		<b>14.94-20</b> (18.70) <b>14.94-60</b> (18.68) kit guide: module omniplus + 2 buddy button		<b>13.03</b> rétroviseur
	<b>14.78H</b> accoudoirs réglables escamotables pour 18.64L		<b>13.79S</b> option 4 roues renforcées		<b>13.26D-S</b> pantographe droit ou gauche pour 18.68E		<b>14.94-30</b> (18.70) <b>14.94-70</b> (18.68) kit guide: module omniplus + 1 buddy button + télécommande		<b>14.45Z</b> sac porte objet