




# RAMPE MOBILE

Ouvrir la ville aux personnes handicapées

Véhicules, établissements publics, domaine privé, déplacements personnels, etc.

Très légères, les rampes mobiles permettent de franchir des hauteurs allant du seuil de porte jusqu'à quelques marches d'escalier pour les plus grandes (55cm). Elles s'utilisent dans tous types de situations (véhicules, établissements publics, domaine privé, déplacements personnels avec un sac de portage sur le fauteuil) tout en étant conformes aux normes.



## Facile d'utilisation et pleine d'avantages

### SÉCURITÉ

Surface antidérapante, grande stabilité. Les rampes EBL sont, en plus, équipées de bordures chasse-roue (6 cm)

### LÉGÈRETÉ

de 3,5 à 24 kg selon sa longueur, manipulable d'une seule main.

### ROBUSTESSE

300kg de charge supportée garantie

### TRANSPORTABLE

Sangle velcro de fixation pour le portage. Faible volume de la rampe pliée.

(EBL : h : 14 cm, l : 23 cm et L : selon le modèle choisi. Multipurpose ou Personal : h : 7 cm, l : 30 cm, L : selon le modèle choisi)

# Plusieurs modèles de rampes pour correspondre à vos besoins



## Rampes mobiles PERSONAL et MULTIPURPOSE

Avec les « personal » et les « multipurpose », le sac de transport permet de transporter la rampe au dos du fauteuil roulant.

## Rampes Mobiles EBL

Les rampes EBL ont un rebord latéral de sécurité très important : 6 cm.

## Manipulation de la rampe

Positionnez la partie haute de la rampe (TOP ou HAUT) sur le nez de marche. Avec la main droite, enlevez le velcro et grâce à la poignée, déployez la rampe entièrement pour qu'elle soit installée.



Pour la replier, répétez l'opération inverse en prenant garde de replier les lattes en partant du bas.

## Choix de la rampe en fonction du dénivelé

	Dénomination	Dénivelé max*	Largeur**	Longueur	Poids	Référence
Petites rampes portables (fauteuil)	Personal + sac	13 cm	74 cm	0,70 m	3,5 kg	T110001
	Multipurpose + sac	15 cm	83 cm	0,87 m	4,5 kg	T110002
Rampes avec bordures (ERP, transport, magasins...)	EBL 90	16 cm	82 cm	0,90 m	6 kg	T110003
	EBL 120	22 cm	82 cm	1,20 m	8 kg	T110004
	EBL 135	24 cm	82 cm	1,35 m	9,5 kg	T110005
	EBL 165	30 cm	82 cm	1,65 m	11,5 kg	T110006
	EBL 200	36 cm	82 cm	2,00 m	14 kg	T110007
	EBL 300	54 cm	82 cm	3,00 m	24 kg	T110008

\* Recommandé 15% - Toléré 18% — \*\* largeur de passage EBL 76 cm