

Adaptation **ErgoMobil**
5 places assises dont 1 en fauteuil roulant
RENAULT Kangoo



Portes AR battantes ou hayon, avec ou sans abaissement de suspension AR



Divers types de fixation fauteuil roulant



Décaissement ergonomique (sans ressaut)

Véhicule de base à nous fournir: (neuf ou immatriculé)

Tous modèles 5 places (hors versions 4x4, GPL) - Hayon AR ou portes AR battantes
Transformation possible sur utilitaire (en 2 places + 1 en fauteuil roulant) - Nous consulter

Description générale de l'adaptation:


Adaptation pour l'accès et le transport de 4 personnes plus 1 en fauteuil roulant
(modification structurelle au niveau du plancher, des places AR, du réservoir de l'échappement et de la roue de secours)

I) Descriptif <i>ErgoMobil</i> :
Accès fauteuil roulant:
Rampe aluminium repliable en 2 parties (long. 140 cm), assistée par compas gaz verrouillée en position fermée
Décaissement ergonomique (plancher sans ressaut sur sa longueur) à l'emplacement du fauteuil roulant
Commande d'ouverture de secours réglementaire de l'ouvrant AR Inclus
Fixation fauteuil roulant & retenue passager:
Fixation fauteuil S2 : 2 sangles AR à enrouleur, 2 sangles AV à réglage manuel
Retenue passager : Ceinture ventrale avec réglage en longueur et boucle (sur abdomen)
Retenue passager : Ceinture de buste sur enrouleur avec réglage de hauteur (en complément ventrale)
Agencement intérieur :
Revêtement sol décaissement tapis PVC souple antidérapant pastillé noir
Rail pour fixation du système retenue fauteuil encastré dans le plancher (sur la largeur du décaissement)
Roue de secours à l'ARD avec housse en simili tendu, rangement dans housse (positionnable à gauche sur dde)
Places assises arrières:
2 sièges repliables, rabattables, habillage d'origine
Divers:
Notice d'utilisation
Adhésif AR transport handicapé avec mention "stationnez à plus de 2 m" (bleu & blanc)
PV d'homologation

II) Options & plus values:
Alternatives aux fonctionnalités de base:
Abaissement de la suspension AR (hydraulique) avec rampe courte 1 partie assistée par compas gaz
Fixation fauteuil S4 : 4 sangles à enrouleur
Fixation fauteuil SE : 2 sangles AR à enrouleur, 2 sangles AV longueur 3 m, enrouleur à déverrouillage élec.
Retenue passager : Tête réglable (3 axes) fixée sur poignées du fauteuil roulant
Treuil électrique d'assistance à la montée du fauteuil roulant.
Ce document n'est qu'un aperçu de nos possibilités les plus courantes, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande qui ne trouverait pas de réponse dans ce descriptif.

III) Données utiles sur le véhicule de base:	Origine
Hauteur hors tout (en mm, véhicule portes fermées)	1800
Longueur hors tout (en mm, véhicule portes fermées)	4035
Largeur hors tout (en mm, véhicule portes fermées)	2031
Empattement (longueur entre essieux AV & AR, en mm)	2605
Charge utile moyenne d'origine (en Kg, varie selon motorisation et options)	535

IV) Caractéristiques de l'adaptation:	Origine	Transfo.
A : Hauteur utile au passage de porte AR (en mm)	1166	1400
B : Hauteur utile intérieure pour passager fauteuil roulant (en mm)	1257	1420
C : Largeur utile entre sièges AR (en mm)	0	560
D : Longueur utile entre rampe repliée et dossiers sièges AV (en mm)	1600	1600
E : Angle de franchissement AR (en degré, à vide)	25°	25°
F : Garde au sol mini entre essieux (en mm, à vide)	150	150
G : Distance entre la garde au sol mini F et l'essieu AR (en mm, à vide)	2605	2605
H Longueur x I largeur du décaissement (en mm)	0	1200x740
J : Longueur utile mini de la rampe repliée aux dossiers de sièges AR (en mm)	530	530
Contenance réservoir (en litre)	50	42
Sortie de la ligne d'échappement	AR	AR



Les informations et caractéristiques sur nos transformations correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document. Carrosserie DIJEAU Sarl se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des transformations présentées, sans être tenu de mettre à jour ce document.

