



# CARONY / CARONY GO

## Embase roulante pour siège de transfert

Le Carony et le Carony Go sont des embases roulantes destinées à recevoir un siège de transfert, celui-ci se substituant au siège d'origine du véhicule. Ainsi le siège utilisé dans le véhicule, en se clipsant sur l'embase roulante, se transforme en fauteuil roulant. Son utilisateur, sans jamais quitter son siège, entre dans son véhicule et en sort sans contraintes.

Le siège, pour pouvoir se clipser à l'embase roulante, doit pivoter et donc être combiné à une embase pivotante Turnout pour les véhicules dits berlines et à une embase pivotante Turny pour les véhicules dits monospaces.

La différence entre le Carony et le Carony Go est simple : le premier permet d'obtenir un fauteuil roulant manuel avec roues 12 ou 24 pouces à l'arrière ; le second, un fauteuil roulant électrique avec un unique modèle de roues.



### CARACTÉRISTIQUES ET ATOUTS DU CARONY 12 ET 24

- Un seul et même siège pour le fauteuil roulant et le véhicule.
- Hauteur d'assise réglable avec une amplitude de 11,5 cm.
- Poids supporté : 120 kg.
- Fourni avec un siège Compact Plus pouvant être équipé, en option, d'une ceinture stabilisatrice.
- Plusieurs accessoires disponibles pour un plus grand confort : repose-jambes réglables, repose-pieds spécifiques enfants, sangles appui-talons et appui-mollets, coussin cervical, kit anti-basculement.



### CARACTÉRISTIQUES ET ATOUTS DU CARONY GO

- Un seul et même siège pour le fauteuil roulant et le véhicule.
- Se manœuvre depuis un joystick positionné sur un bras rabattable (côté gauche ou côté droit).
- Possibilité de commande pour une tierce personne.
- Hauteur d'assise réglable électriquement (entre 42 et 55 cm).
- Poids supporté : 120 kg.
- Variateur de vitesse (vitesse maxi. : 6,5 km/h).
- Autonomie : 25 km.
- Capacité en montée : 6 degrés.
- Empattement étroit pour les déplacements en intérieur.
- Equipé d'un siège BEV pouvant recevoir différents accessoires en options (maintien lombaire, maintien latéral, appui-tête confort, coussin réducteur de pression, ceintures stabilisatrices) et d'un kit anti-basculement de série.
- Plusieurs accessoires disponibles pour l'embase roulante : repose-jambes réglables, repose-pieds spécifiques enfants, sangles appui-talons et appui-mollets, coussin cervical, phares et clignotants.



### DIMENSIONS DES EMBASES CARONY

EN CM	LARGEUR	LONGEUR
<i>CARONY 12"</i>	62 cm	69 cm / 102,5 cm (avec repose pieds)
<i>CARONY 24"</i>	67 cm	79 cm / 109 cm (avec repose pieds)
<i>CARONY GO</i>	62 cm	75 cm / 108 cm (avec repose pieds et protection anti-basculé)

#### HAUTE NORMANDIE

ZA LE MOULIN D'ÉCALLES  
76690 LA RUE SAINT-PIERRE  
TÉL : 02 35 73 63 90

#### PARIS ILE-DE-FRANCE

27 RUE LAVOISIER  
95220 HERBLAY  
TÉL : 01 39 31 04 98

#### BASSE NORMANDIE

14 RUE AUGUSTIN RIFFAULT  
14540 SOLIERS  
TÉL : 02 31 23 15 91

#### BRETAGNE

13 RUE DU CDT YVES LE PRIEUR  
ZI DE KERYADO - 56100 LORIENT  
TÉL : 02 97 78 15 11