

MATELAS NAUSIFLOW 834

Prévention & Aide au Traitement des Escarres

AVANTAGES

- Le NAUSIFLOW 834 est la dernière génération de matelas à air.
- Sa configuration compartimentée à double couche d'air et ses dimensions ajustées lui permettent de s'adapter à tout type de couchage en 90°, facilitant également son entretien et proposant de multiples configurations de par ses cellules déchargeables sécurisées avec bouchon.
- Ses cellules en forme de 8 favorisent l'immersion du patient.
- Ses caractéristiques (CPR, position transfert) en font un produit polyvalent pour le domicile et la collectivité.

PRÉVENTION

- La première prévention de l'escarre au lit consiste à changer les points d'appuis du corps en moyenne toutes les trois heures pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus.


SPÉCIFICATIONS

- Dessus de housse séparable CRIB 5 (équivalence M1) :
 - antibactérien et antifongique
- Dimensions 20 x 85 x 200 cm : pour sommier de 85 cm à 90 cm de largeur utile
- Hauteur d'air 20 cm
- Certifié CE
- Dispositif médical de classe 1

- **GARANTIE : 3 ANS (sauf housses souillées et casse)**

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Prix public H.T.	Location journalière ¹
NAUSIFLOW834-85-PM	570,00 €	475,00 €	0,66 €
NAUSIFLOW834-85-CA	570,00 €	475,00 €	0,66 €

¹ Tarif H.T. journalier pour un engagement sans interruption de 36 mois minimum




PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CPR
(réanimation cardio-pulmonaire)



Dessus de housse séparable
avec marquage
(sens et référence)



Cellules indépendantes
en nylon laminé polyuréthane,
déconnectables en forme de 8
pour favoriser l'immersion et
avec bouchon pour créer une
décharge sécurisée de par
la double couche d'air



Position transport
(durée supérieure à 120 mn)




CONNECTIQUES DISPONIBLES SUR LE MATELAS

- PM
- CA + modification



COMPATIBILITÉ COMPRESSEURS



- NAUSIFLOW-ONE-PM (page 105)
- NAUSIFLOW-PM (page 107)
- NAUSIFLOW-AUTO-PM (page 109)
- NAUSIFLOW-MAXI-PM (page 110)
- DECUFLOW-AUTO2-CA (page 108)
- DUAL-AUTO-CA (page 111)