

ICEROSS DERMO® LOCKING AVEC WAVE



Nous recommandons d'utiliser les manchons Iceross à attache distale avec la gamme de verrous Icelock® 600. Aussi disponible avec la technologie Wave pour une flexion plus facile du genou.

INFORMATION UTILISATEUR

Niveau d'amputation : Transtibial

Niveau d'activité : Faible/Modéré à normal



INFORMATION MANCHON

Tailles : 16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45

Taille Conical : 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36

Profil : 3mm

Matrice : 10cm ou matrice sur mesure (2-14cm)



MÉTHODE DE SUSPENSION

DISPOSITIFS



LOCKING (AVEC ATTACHE DISTALE)



MATRICE



RECOUVREMENT



SOIN ACTIF DE LA PEAU



WAVE



SURFACE INTERNE SOYEUSE



CONICAL

DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS DERMO LOCKING AVEC WAVE

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-4313XX	3mm Wave	Locking (avec attache distale)	10cm
I-4223XX	3mm Wave	Locking (avec attache distale)	Custom (2-14cm)*
I-4913XX	Conical 3mm Wave	Locking (avec attache distale)	10cm

*Pour les matrices sur mesure, merci de spécifier la longueur désirée sur votre commande. Les produits sur mesure et les commandes spéciales ne seront pas échangeables. Veuillez prendre note que la longueur de matrice peut varier de +/- 1,5cm



ICEROSS DERMO® LOCKING



Nous recommandons d'utiliser les manchons Iceross à attache distale avec la gamme de verrous Icelock® 600.

INFORMATION UTILISATEUR	
Niveau d'amputation :	Transtibial
Niveau d'activité :	Faible/Modéré à normal
INFORMATION MANCHON	
Tailles :	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45*
Profil :	3mm et 6mm
Matrice :	10cm ou matrice sur mesure (2-14cm)

* Iceross Dermo sur mesure 6mm n'est pas disponible dans les tailles suivantes: 16, 18, 34, 36, 40, 45.



MÉTHODE DE SUSPENSION



LOCKING (AVEC ATTACHE DISTALE)

DISPOSITIFS



MATRICE



RECOUVREMENT



SOIN ACTIF DE LA PEAU



SURFACE INTERNE SOYEUSE

DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS DERMO LOCKING

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-4013XX	3mm	Locking (avec attache distale)	10cm
I-4213XX	3mm	Locking (avec attache distale)	Sur mesure 2-14cm*
I-4016XX	6mm	Locking (avec attache distale)	10cm
I-4216XX	6mm	Locking (avec attache distale)	Sur mesure 2-14cm*

*Pour les matrices sur mesure, merci de spécifier la longueur désirée sur votre commande. Les produits sur mesure et les commandes spéciales ne seront pas échangeables. Veuillez prendre note que la longueur de matrice peut varier de +/- 1,5cm