



Tous les receveurs EasaDek peuvent être découpés dans leur longueur et largeur. Veuillez vous assurer que les bords coupés sont disposés le long des murs.

## **Caractéristiques Techniques Easa Dek**

- Idéal pour supporter les points de pression d'un fauteuil roulant.
- Receveur réversible. Bonde décalée afin d'éviter les solives lors d'une installation sur sol bois.
- Conception unique très légère et ultra résistante.
- Convient parfaitement pour un revêtement carrelage ou sol souple étanche.
- Receveur livré avec profilé Aluminium carrelage assurant une meilleure étanchéité entre le receveur et le mur.
- Peut être découpé à longueur si nécessaire (les bords coupés doivent être installés le long des murs).
- Testé et approuvé pour supporter un poids maximum de 380 kgs.
- Lorsque le receveur est recouvert d'un sol carrelé nous recommandons l'application d'un kit d'étanchéité spécifique pour receveur à carreler.
- Produit 100% recyclable.